



BSR02D01

Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	86 mm
Inbyggnadsdiameter	122 mm
Ytterdiameter	150 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	R02
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

Instruktioner

Golvunderhåll	Våt
---------------	-----

Skydd, dörr

Material skydd	Zink
----------------	------

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	15 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

Skydd, dörr

Typ av lock	Täckta gångjärn
-------------	-----------------

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Nej
------------------------------	-----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Silver
------	--------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
Antal uttag	2

Utrustning

Antal inbyggda enheter	2
Antal uttagslådor	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK10
Skyddsklass i oanvänt skick	IP66

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

