



BSR02D02

**Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

**Abmessungen**

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02
--------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
-----------------------------------------------------	-------

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Zink
------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Tubus
------------------	-------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

**Texte**

Kabelausschuss	Mit Kabelausschuss im Deckel
----------------	------------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Silber
-------	--------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	4
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Gerätebecher	1

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Abbildungen | Zeichnungen

