



24121434

**Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, B.x, alu samt**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle

2

**Frequenz**

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz

868,3 - 868,3 MHz

**Konnektivität**

Radio Protokoll

Friends of Hue

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

5 - 25 °C

Max. Höhe

2000 m

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

Max. Relative Luftfeuchtigkeit

80 %

**Werkstoff**

Farbe

Aluminium

Werkstoff

Thermoplast

**Funktionen**

Max. Funkübertragungsreichweite in Innenräumen

30 m

Max. Funkübertragungsreichweite im Freien

300 m

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK

IK04

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja