




24121434

Pulsanti Friends of Hue 2 IN, B.x, alluminio velluto verniciato

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Numero di canali	2
------------------	---

Frequenza

Radiofrequenza di trasmissione/ricezione	868,3 - 868,3 MHz
--	-------------------

Connettività

Protocollo radio	Friends of Hue
------------------	----------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 25 °C
Max. altitudine	2000 m
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 60 °C
Umidità relativa massima	80 %

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	Simile a RAL 9006
Materiale	Materiale termoplastico

Funzioni

Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi	30 m
Portata massima di trasmissione radio all'aperto	300 m

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK04
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----