



LS403

Zekeringhouder L31 3-polig 25 A, 3 modulen

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	54 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A

Capaciteit

Aantal modulen	3
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	9,30 W
----------------------------------	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm ²

Zekering

Zekeringsgrootte	8.5 x 31.5
------------------	------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

