



LS403

Säkringshållare 3P 25A 500V L31 3M

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	54 mm
Djup	75 mm

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	25 A
Märkström för säkringsinsats	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50 °C
------------------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,20 - 2,20 Nm
Montering	DIN-skena

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9,30 W
--	--------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	690 V
Matarspänning	AC

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,75 - 16 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25 mm ²

Säkring

Säkringsstorlek	8.5 x 31.5
-----------------	------------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Illustrationer | teckningar

