




XEV1K11T2



Ladestation witty start 11/22kW mit Schlüsselschalter und Typ2 Ladesteckdose

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	11 - 22 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Nein
--------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
-----------------------	--------

Abmessungen

Abmessungen	553.50 x 237 mm
Höhe	553.50 mm
Breite	237 mm
Tiefe	173 mm

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------