



28826086

Tekniska egenskaper

Resistans

Impedans	8 Ω
----------	------------

Frekvens

Frekvens	170 - 18000 Hz
----------	----------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	35 mm
----------------	-------

Material

Färg	Antracit
------	----------

Ytbehandling	Sammet
--------------	--------

Behandling	Lackad
------------	--------

Ström

Musikeffekthantering	4 W
----------------------	-----

Text

Utförande	Utan klor
-----------	-----------