



L73H

**D0 3polig 63A Lasttrennschalter mit Sicherung**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	0,5 A 1 A 2 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A

**Installation, Montage**

Montage auf	Hutschiene
-------------	------------

**Abmessungen**

Höhe	80 mm
Breite	81 mm

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 mm <sup>2</sup> max.
---	-------------------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5,50 W
---------------------------------------	--------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------