



L73H

D0 3polig 63A Lasttrennschalter mit Sicherung

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Nennstrom für Sicherungseinsätze	0,5 A
	1 A
	2 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	35 A
	50 A
	63 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Abmessungen

Höhe	80 mm
------	-------

Breite	81 mm
--------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 mm ² max.
---	-------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5,50 W
---------------------------------------	--------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 mm ²
---	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------