



L73H

INSATS D0 63A 3p OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Säkring

Säkringsstorlek	D02
-----------------	-----

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkström för säkringsinsats	0,5 A 1 A 2 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	81 mm

Anslutning

Area flexibel ledare	35 mm ² max.
----------------------	-------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	5,50 W
--	--------

Anslutning

Area solid ledare	35 mm ²
-------------------	--------------------

Material

Material	Plast
----------	-------