



3446

### Wippschalter mit klarer Linse ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

##### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

##### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

##### Abmessungen

Abmessungen	75 x 75 mm
Einbautiefe	0 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel