




VA602NWH



Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 5

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

**Kapazität**

Anzahl Module 24

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene 48

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 765 mm

Breite 305 mm

Tiefe 96,50 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Werkstoff**

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)  
Polycarbonat (PC)

**Ausstattung**

Mit Montageplatte Ja

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

---

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----