



477015

2fach-Steckd. SCHUKO mit Klappd. u. Beschriftungsf. Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	152,60 mm
Breite	75,10 mm
Tiefe	58,50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm ²
-------------------	---------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Verdrahtung	Einsätze durchverdrahtet
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Produktdatenblatt

477015

Texte	
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
Anschluss mit Kabelschuh	Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar