



4370

**2fach-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	152,50 mm
Breite	75 mm
Tiefe	59 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Verdrahtung	Einsätze durchverdrahtet

# Produktdatenblatt

## 4370

---

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen