




VA60NW



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	5
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	60
Počet polovičních modulových svorek na liště	0

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	765 mm
Šířka	305 mm
Hloubka	96,50 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	12
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Akrylonitril-styren-akrylát (ASA) Polycarbonat (PC)

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ano

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolací
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	650 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano
