



4342

Jal.-draaischak. 2-polig, Isopanzer IP66

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaihendel
-------------------	-------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------