



386101

### 3-Stufenschalter Modul-Einsätze

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
-------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Tiefe	46 mm

#### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

#### Texte

Schaltart/Variante	Ohne Neutralstellung: 2-1-3
Anschlussart	Mit Schraubklemmen