



3842

Jal.-draaischak. 2-polig

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld