




3842

### Jal.-draaischak. 2-polig

#### Technische eigenschappen

##### **Uitvoering**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

##### **Installatie, montage**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

##### **Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
|-------------------|-------------|

##### **Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

##### **Materiaal**

|           |        |
|-----------|--------|
| Materiaal | Metaal |
|-----------|--------|

|  |           |
|--|-----------|
|  | Kunststof |
|--|-----------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
|-------------------------|-------------|