



3842

Interrup. rotativo p/ estores, bipolar

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Rotativo

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 - 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Materiais

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento