



3842

**Interrup. rotativo p/ estores, bipolar**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Tensão**

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	10 A
------------------	------

**Materiais**

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------