



3841

Interrup. rotativo p/ estores, unipolar

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Materiais

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------