



2925

RolloTec Standardeinsatz Hauselektronik

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Texte

Schaltart/Variante	Mit 2 mechanisch verriegelten Schließen
Nebenstelleneingang	Ohne 230 V Nebenstelleneingänge
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja