



11707001

Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|-----------------------|----------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Modular Buchse |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |
| Tiefe | 9 mm |
| Höhe | 55,50 mm |
| Breite | 70,50 mm |

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Staubschutz | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
| Farbe | Bronze |
| RAL Nummer | 1035 |
| Glanzgrad | Matt |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Texte

| | |
|------------|------------------------|
| Montageart | Für Schraubbefestigung |
|------------|------------------------|