



WYS206A3

SCHUKO Steckdose kallysto 16 A 250 V~, Alu liniert

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

RAL Nummer	9006
------------	------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

Abmessungen

Höhe	41,50 mm
------	----------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	31,50 mm
-------	----------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
-----------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
--------------	--------------

Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss
------------	--

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
---------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------