



4293

Steckdose mit Schutzko. 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R ISO-Panzer IP44 dunkelgrau/gelb

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 15 A |
|-----------|------|

##### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 125 V |
|--------------|-------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 125 - 125 V |
|--------------|-------------|

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

##### Werkstoff

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7011 |
|------------|------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Glanzgrad | Glänzend |
|-----------|----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Oberfläche | Unbehandelt |
|------------|-------------|

##### Abmessungen

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 75 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 75 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 59 mm |
|-------|-------|

##### Installation, Montage

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

##### Konnektivität

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Ausstattung

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | NEMA |
|---------------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
|--------------------------|------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Mit Klappdeckel | Ja |
|-----------------|----|

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Abdeckung, Tür

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließendes Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

##### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
|-------------------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------|------|

##### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
|--------------------------|------|

##### Texte

|          |               |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
|-----------|-----------------|

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
|--------|--------------------------------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
|--------------|--------------------|