




LZ058

Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	400 A
-----------------	-------

Pojistka

Velikost pojistky	NH2
-------------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Můstek
---------------	--------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	120 - 240 mm ²
Průřez plného vodiče	120 - 240 mm ²
Průřez tuhého vodiče (RM)	120 - 240 mm ²
Průřez tuhého vodiče (RE)	120 - 240 mm ²

Rozměry

Výška	100 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	30 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano