



2996

**Bewegungsmelder Kompakt mit Relais-Schaltkontakt 1,1 m (3-Leiter)**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	180 - 180

**Einstellungen**

Minimale Einschaltdauer	180 s
-------------------------	-------

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Einstellungen**

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	70,90 mm
Einbautiefe	32 mm
Montagehöhe	1,10 - 1,10 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
Werkstoff	Metall Kunststoff

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Texte**

Funktion	Mit Ausschaltvorwarnung (deaktivierbar) Nicht zur Installation mit einem Treppenlicht-Automaten geeignet Nur als Einzelgerät einsetzbar
----------	---

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m