



2996

Bewegungsmelder Kompakt mit Relais-Schaltkontakt 1,1 m (3-Leiter)

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	180 - 180

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	70,90 mm
Einbautiefe	32 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Werkstoff	Metall Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Texte

Funktion	Mit Ausschaltvorwarnung (deaktivierbar) Nicht zur Installation mit einem Treppenlicht-Automaten geeignet Nur als Einzelgerät einsetzbar
----------	---