



422705

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 16 A |
|---------------|------|

##### Funcities

|          |        |
|----------|--------|
| Looptijd | 15 min |
|----------|--------|

##### Teksten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Schakelmodus | 2-polig uit |
|--------------|-------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| Klem | Wago-verbindingsklemmen 3-draads voor bedrading<br>Met doorvoerklem |
|------|---------------------------------------------------------------------|