



WYS340

Schuko c/ LED+p.-etiç e obtur., branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Tensão

Tensão nominal 250 - 250 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Dimensões

Altura 41,50 mm

Largura 71 mm

Profundidade 31,50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações QuickConnect

Tipo de montagem Montagem com garras
Ligação com parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Tampa, porta

Tipo de tampa Sem tampa

Capacidade

Número de módulos 1

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não