




WYS346

### Schuko c/ LED+p.-etiç e obtur., prata

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 250 - 250 V |
|----------------|-------------|

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

##### Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Cor        | Alumínio    |
| Código RAL | 9006        |
| Tratamento | Envernizado |

##### Dimensões

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Altura                                           | 41,50 mm |
| Largura                                          | 71 mm    |
| Profundidade                                     | 31,50 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 32 mm    |

##### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

##### Conectividade

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de ligações | QuickConnect                                |
| Tipo de montagem | Montagem com garras<br>Ligação com parafuso |

##### Equipamento

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Inserção central com rotação | Não |
| Com tampa articulada         | Não |
| Com lâmpada de sinalização   | Não |

##### Tampa, porta

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tipo de tampa | Sem tampa |
|---------------|-----------|

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

##### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
|------------------------------|-----|