



WYS347

**Schuko c/ LED+p.-etiq e obtur., antrac**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Cinzento antracite
Código RAL	7016
Tratamento	Envernizado

**Dimensões**

Altura	41,50 mm
Largura	71 mm
Profundidade	31,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect
Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso

**Equipamento**

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

**Tampa, porta**

Tipo de tampa	Sem tampa
---------------	-----------

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----