



WYS350

SCHUKO Steckdose kallysto, Beschriftungsf. u. Aufdruck EDV, 16 A 250 V~, bweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Orange
RAL Nummer	2004
Glanzgrad	Glänzend

Abmessungen

Höhe	41,50 mm
Breite	71 mm
Tiefe	31,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------