



LZ057

Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH1 70-150mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	250 A
-----------------	-------

Pojistka

Velikost pojistky	NH1
-------------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Můstek
---------------	--------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	70 - 150 mm ²
Průřez tuhého vodiče (RM)	70 - 150 mm ²
Průřez tuhého vodiče (RE)	70 - 150 mm ²

Rozměry

Výška	12 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	16 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano