



Drucktaster/Lichtsignal E10, Schließer, mit Zentralstück

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	2 A
-----------	-----

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschluss

Art der Lampenfassung	E10
-----------------------	-----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----