



2975

RolloTec Komforteinsatz Hauselektronik

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 35 °C

Abmessungen

Einbautiefe 32,30 mm

Texte

Schaltart/Variante Mit 2 mechanisch verriegelten Schließern

Nebenstelleneingang Mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf, Ab und Sensoren

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja