




10821909

S.1/B.x - int.rot. chave estores, brc mt

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	56 mm
Largura	56 mm
Profundidade	20 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----