



XEMV3000_3100_3200

Energiesp. 6,5kWh, Ladest. witty solar und Energiemanagement Controller flow R2

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Anschluss

Abgriffe je Phase	3
-------------------	---

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	3 kW
-------------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Temperaturschutz	Ja
------------------	----

Abmessungen

Höhe	1710 mm
------	---------

Breite	590 mm
--------	--------

Tiefe	500 mm
-------	--------