




VA60W



Двері білі пластикові для 5-рядного MM-щита з/у VOLTA

Технічні характеристики

Розміри

Висота	740 mm
Ширина	285 mm
Глибина	22 mm

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Кількість дверей шафи	1
Тип дверей шафи	Стоп-двері
Кількість замків	0

Матеріали

Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал	Метал
Обробка	З порошковим покриттям

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок

Обладнання

Кількість рядів щита	5
----------------------	---

Підключення

Тип монтажу	Заціпне кріплення
-------------	-------------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так