



VA60V



porte, volta, APV, 5-R, Tôle d'acier fendue

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	740 mm
Largeur	285 mm
Profondeur	22 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

Equipement

Nombre rangées	5
----------------	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui