


VA60V



### Technické vlastnosti

#### Rozměry

Výška	740 mm
Šířka	285 mm
Hloubka	22 mm

#### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Počet zámků	0

#### Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov
Povrch	Práškové lakování

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

#### Vybavení

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

#### Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano