



WYS020

Amerikanische Steckdose mit Schutzkontakt, NEMA 5-20 R, brillantweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 35 °C
--------------------	-----------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend

Abmessungen

Höhe	70,70 mm
Breite	70,70 mm
Tiefe	28,50 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------