



47537009

## Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte K.1 polarweiß, glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

#### Abmessungen

Höhe 120,80 mm

Breite 79,80 mm

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

#### Kapazität

Anzahl Module 2

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

#### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

#### Texte

Abdeckung Vollplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja