



3142

**Kontroll-Drehschalter mit roter Linse ISO-Panzer IP66 dunkelgrau/gelb**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	16 A
-------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	81.60 x 75 mm
Einbautiefe	0 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP66
--------------------------------	------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
-----------------------	------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	2-polig