



3142

Spínač 2-pólový, řazení 2, nástěnný, ISO-Panzer IP66, tmavě šedá/žlutá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	16 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek s kompletním pouzdrem
---------------------	--------------------------------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Rozměry

Rozměry	81.60 x 75 mm
Vestavěná hloubka	0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP66
-----------------	------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Krátká otočná rukojeť
-----------------------	-----------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod
Způsob zapojení	2pólový