



474005

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Aquatec IP44 lichtgrau/grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Glänzend
Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 81 mm

Tiefe 58,50 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Kompletthäuse

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

Anschluss mit Kabelschuh Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar