



3315417001

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 bronze, lackiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	VGA
Anzahl der Anschlüsse	1

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm
Tiefe	38 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Ausstattung

Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
Farbe	Bronze
RAL Nummer	1035
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------