



LVZAVK

PEN-Anschluss LV 25-300mm² rm re sm se, 35Nm, Klemmschraube M12 Cu/Al-Leiter

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 - 300 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	35 - 35 Nm
----------------------	------------

Abmessungen

Höhe	15 mm
Breite	20 mm
Tiefe	100 mm

Texte

Montageart	Geeignet für Flachschiene
------------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja